

# Sieniniai mini rekuperatoriai Aerauliqa Quantum HR



## Sieniniai mini rekuperatoriai Aerauliqa Quantum HR

Sieninių mini rekuperatorių serija, skirta svetainės, miegamojo ir panašaus tipo kambarių vėdinimui. Mini rekuperatoriai naudoja ypatingai mažai energijos. Galimas diametras 100 arba 150 mm. Geriausiam efektui pasiekti rekomenduojama naudoti 2 mini rekuperatorius, jų veikimą kombinuojant taip, kad vienas mini rekuperatorius paduotų, o kitas trauktų orą.

Šie mini rekuperatoriai - idealus sprendimas šalinti CO<sub>2</sub> arba bet kuriuos kitus lakiuosius teršalus, taip pat padeda išvengti kondensacijos ir pelėsio, kurie gali pakenkti pastatui ir žmonių sveikatai.

Efektyviam elektros energijos vartojimui rekuperatorius yra komplektuojamas su elektriniais (EC) rotoriniais varikliais, kuriuose naudojami aukščiausios kokybės, ilgaamžiai rutuliniai guoliai su termine apsauga. Sukurtas ir tinkamas nepertraukiamam veikimui.

### Mini rekuperatorių ypatumai

- Rekomenduojama naujai statybai bei renovacijai
- Nereikalingi ortakiai
- Gali būti kombinuojama su ištraukimo ventiliatoriais
- Nereikalauja profesionalios priežiūros

HR PRO versija su išoriniu gaubtu, pagamintu iš oro pokičiams atsparaus aliuminio (spalva RAL9010), su akustiniu pamušalu, tinkliu nuo vabzdžių bei garsą slopinančiomis grotelėmis.

### PRIVALUMAI

- IPX4 apsaugos klasė
- Atsparus smūgiams korpusas pagamintas iš aukščiausios kokybės ABS plastiko (atsparus UV spinduliams)
- Iš vidaus išimamas dulkių filtras
- Unikalaus dizaino sraigtinis rotorius pasižymi patobulintomis aerodinaminėmis ypatybėmis,

nedideliu garso lygiu ir pagerintu efektyvumu

- Regeneracinis keramikinis šilumokaitis; aukštas šiluminis efektyvumas (iki 90%)
- Teleskopinis vamzdis pritaikomas pagal sienos storį
- Išorinės grotelės su tinkleliu nuo vabzdžių
- Darbinė temperatūra nuo -20 iki +50 °C
- Keičiama srauto kryptis - apytiksliai kas 70 sek.
- Daugiafunkciniai greičių režimai: galima rinktis iš 3 greičio režimų
- Supaprastintas prietaisų sinchronizavimas
- Lengva detalių priežiūra, įskaitant šilumokaitį
- CTRL-S nuotolinio valdymo pultą galima užsisakyti arba prietaisą galima valdyti bet kokiais dvipoliais jungikliais. CTRL-S dėka galima kontroliuoti du ir daugiau prietaisų.
- Dvigubai izoliuotas - nereikalingas įžeminimas

## GALIMI SERIJOS MINI REKUPERATORIAI

Modelis	Oro srautas (m3/h)	Maksimali galia (W)	Garso lygis (dbA)	Skylės skersmuo (mm)
<b>QUANTUM HR 100 PRO (garsą slopinančios grotelės)</b>	10/15/25	1.2/1.7/2.6	10/15/29	108
<b>QUANTUM HR 100</b>	10/15/25	1,2/1,7/2,6	10/15/29	108
<b>QUANTUM HR 150 PRO (garsą slopinančios grotelės)</b>	20/40/60	1.4/2.3/3.8	10/18/26	158
<b>QUANTUM HR 150</b>	20/40/60	1,4/2,3/3,8	10/18/26	158

## Panašūs sieniniai mini rekuperatoriai

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856